



M-RG405018S

Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x1800x500 RAL7035

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1800 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	500 mm

#### Normes

Version CEM	Non
-------------	-----

#### Équipement

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

#### Connectivité

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

#### Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

#### Installation, montage

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I

#### Matière

Matière	Acier
Finition	Mat

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----