



936522501

Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, braun matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Braun |
| RAL Nummer | 8017 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Kennzeichnung

| | |
|------------------|---|
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|------------------|---|

Konnektivität

| | |
|------------|---------------------------------|
| Montageart | Einbaubar Schraubbefestigung |
|------------|---------------------------------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Abmessungen | 55.50 x 55.50 mm |
| Einbautiefe | 10 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 13 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------|------|

Architektur

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Texte

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Beleuchtung | Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar) |
| Schaltart/Variante | 2-polig Aus |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|