



ATH163009010B

**Leitungsführungskanal halogenfrei 16x30, L=2,1m,reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	16 mm
Breite	32 mm
Länge	2100 mm
Lichter innerer Querschnitt	420 - 420 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	3
---------------------------------------------------------	---

**Werkstoff**

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
----------------------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 65 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

**Abbildungen | Zeichnungen**

