



ATH163009016B

Moldura s/halog. ATH 16x30; compr. 2,10m

Características técnicas

Dimensões

Altura	16 mm
Largura	32 mm
Comprimento	2100 mm
Largura da tampa	16 mm

Tampa, porta

Número de tampas montáveis	1
----------------------------	---

Dimensões

Secção transversal interior	420 - 420 mm ²
-----------------------------	---------------------------

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	3
--	---

Materiais

Material	PC-ABS
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	15 - 60 °C
------------------------------	------------

Conetividade

Acoplamento de calhas	Sem acoplamento
-----------------------	-----------------

Equipamento

Número de partições	0
Número de compartimentos	1-1
Número de partições conectáveis	0
Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Com película protetora	Não

Instalação, montagem

Perfuração da base	Sim
--------------------	-----

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

Imagens e esquemas

