



ATH163009016B

**Moldura s/halog. ATH 16x30; compr. 2,10m**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	16 mm
Largura	32 mm
Comprimento	2100 mm
Secção transversal interior	420 - 420 mm <sup>2</sup>

**Capacidade**

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	3
--	---

**Materiais**

Material	PC-ABS
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

**índice de proteção**

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

**Normas**

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	15 - 60 °C
------------------------------	------------

**Conectividade**

Acoplamento de calhas	Sem acoplamento
-----------------------	-----------------

**Equipamento**

Número de partições	0
Número de partições conectáveis	0
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Não

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

**Imagens e esquemas**

