



ATH163009016B



## Minikanal ATH 16x32mm, halogenfri, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|           |         |
|-----------|---------|
| Höjd      | 16 mm   |
| Bredd     | 32 mm   |
| Längd     | 2100 mm |
| Lockbredd | 16 mm   |

#### Skydd, dörr

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Antal monterbara lock | 1 |
|-----------------------|---|

#### Dimensioner

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Inre area | 420 - 420 mm <sup>2</sup> |
|-----------|---------------------------|

#### Kapacitet

|   |   |
|---|---|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 3 |
|---|---|

#### Material

|            |            |
|------------|------------|
| Material   | PC - ABS   |
| Behandling | Obehandlad |
| RAL-kod    | 9016       |
| Färg       | Trafikvit  |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |

#### Standarder

|  |     |
|--|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|--|-----|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | 15 - 60 °C |
|------------------|------------|

#### Anslutning

|       |               |
|-------|---------------|
| Skarv | Utan koppling |
|-------|---------------|

#### Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Antal partitioner             | 0   |
| Antal fack                    | 1-1 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 0   |
| Kabelhållare medföljer        | Nej |
| Med skyddsfilm                | Nej |

#### Installation, montering

|                    |    |
|--------------------|----|
| Perforering botten | Ja |
|--------------------|----|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

