Produktdatenblatt
M54129010



M54129010

Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	110 mm

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein

Konfiguration

Schnittkaschierend	Nein