



R3052VERZ

L6862-verzinkt buitenhoek FWK

Technische eigenschappen

Veiligheid

| | |
|-------------------------|-----|
| Brandbeveiligingsklasse | E30 |
|-------------------------|-----|

Uitvoering

| | |
|--------------------------------|---|
| Aantal brandvertragende zijden | 3 |
|--------------------------------|---|

Toebehoren

| | |
|------------|------------------------|
| Toebehoren | Bodemprofiel Deksel |
|------------|------------------------|

Configuratie

| | |
|-------------|-----|
| Overlappend | Nee |
|-------------|-----|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

Afmetingen

| | |
|------------------|--------|
| Hoogte | 142 mm |
| Inwendige hoogte | 102 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Interne breedte | 159 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Meting a | 150 mm |

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal | Gips Staal |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |

Samenstelling

| | |
|----------------|-------|
| Plaatmateriaal | Staal |
|----------------|-------|

Materiaal

| | |
|-------|------|
| Kleur | Zink |
|-------|------|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

