



WXE314D

### Enjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED dune

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Type d'organe de commande | Touche double |
|---------------------------|---------------|

##### Commandes et indicateurs

|             |     |
|-------------|-----|
| Avec voyant | Oui |
|-------------|-----|

##### Matière

|            |            |
|------------|------------|
| Couleur    | Blanc      |
| Code RAL   | 1013       |
| Finition   | Brillant   |
| Matériau   | Plastique  |
| Traitement | Non traité |

##### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |

##### Connectivité

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type de montage | Fixation par encliquetage |
|-----------------|---------------------------|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs IK   | IK05 |

##### Textes

|            |               |
|------------|---------------|
| Impression | Zone de texte |
|------------|---------------|

##### Adapté à

gallery

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |