



962722506

Steckdose m. Schutzk. DÄNEMARK, erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, grau m.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7038
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	55,50 mm
Breite	55,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

Berker Integro
