



WH20100204A



### kallysto Leuchtschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Anthrazit

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

##### Abmessungen

Abmessungen	60 x 60 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
-----------------------	-------------------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

##### Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Serien-Wechselschalter S1

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----