



WH20100204A



kallysto Leuchtschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Anthrazit

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 108 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Anthrazit
RAL Nummer 7024
Glanzgrad Matt
Werkstoff Duroplast
Oberfläche Unbehandelt

Kenzeichnung

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 60 x 60 mm
Einbautiefe 12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 37 mm
Durchmesser 60 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20
Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Kontaktart 2W
Anschluss-/Steckertyp quickconnect Steckklemme

Texte

Montageart Für Kombinationsmontage
Anschlussart Schalter mit Steckklemmen
Beleuchtung Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja