



WH20100204A



kallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Anthrac.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 108 A

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Anthracite
Code RAL 7024
Finition Mat
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques

Connectivité

Type de montage Fixation par vis
Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 60 x 60 mm
Profondeur de montage 12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm
Diamètre 60 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 2x inverseurs
Type de connexion / prise QuickConnect
Borne enfichable

Textes

Mode de montage Pour montage associé
Type de raccordement Interrupteur avec bornes enfichables
Éclairage Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui