



WH27100103C



**kallysto.pro encastré complet: Interrupteur S1(3+3) Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement
--	---

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	94 x 94 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation	Double interrupteur va-et-vient S1

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui