



VQ06129005

Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggn.	Ja

##### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	84 mm
Infällnadsbredd	200 mm
Inbyggnadslängd	200 mm
Längd	219 mm
Bredd	219 mm
Tjocklek på matturspårning	12 mm

##### Konfiguration

Installationsstorlek	Q06
----------------------	-----

##### Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

##### Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

##### Material

Material	Polyamider (PA)
----------	-----------------

##### Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

##### Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	5 kN
Vertikal belastning på små ytor	3 kN

##### Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

##### Form

Form	Fyrkantig
------	-----------

##### Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

##### Material

Färg	Kolsvart
RAL-kod	9005

##### Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
--------------------------	---

##### Utrustning

Antal uttag	6
Antal inbyggda enheter	6
Antal apparathöljen	2
Antal uttagslådor	2

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtåligghet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

