



WH20100207B



**kallysto UP: Leuchtschalter S1(3+3) mit Befestigungsplatte und Front Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Beige
RAL Nummer	1015
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	77 x 77 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
-----------------------	-------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Texte**

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Serien-Wechselschalter S1

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----