



WJA228

RJ45 catégorie 6 STP ateha associable

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connexion / prise	STP
Nombre de points de connexions	1

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	77 mm
Largeur	75 mm

Equipement

Avec pare-poussière	Non
Avec couvercle à charnière	Non

Matière

Matériau	Polycarbonate (PC)
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK04
Classe de protection (IP)	IP20

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui