



1112892BTC



### TMG-12/3 Türstation für Kamera-Türlautsp. 12/3 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Einbautiefe Gehäuse	55 mm
---------------------	-------

##### Werkstoff

Farbe	Messing
-------	---------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

##### Werkstoff

Werkstoff	Metall Edelstahl
-----------	---------------------

##### Glanzgrad

Glänzend

##### Werkstoff Ruftaster

Edelstahl

##### Oberfläche

PVD

##### Abmessungen

Dicke Putzausgleich	12 mm
---------------------	-------

##### Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	12
------------------	----

#### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

#### Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
---------	---

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
-------------	---

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
--------	--

Montageart	Für senkrechte Montage
------------	------------------------

Dichtung	Mit Fugendichtungsband
----------	------------------------