



FB8013039016

**Angle extérieur pour goulotte FB 80x130mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	82 mm
Largeur	130 mm
Mesure a	160 mm

**Accessoires**

Configuration de la pièce de forme	Fond Couvercle
------------------------------------	-------------------

**Réglages**

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

**Matières**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP20

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	No
-------------------------	----

**Configuration**

Chevauchement	No
---------------	----

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Adapté à**

FB 80x130	
-----------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

