



FB8013039016

FB, buitenhoek voor goot 80x130 mm, verkeerswit

Technische karakteristieken

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Hoogte | 82 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Meting a | 160 mm |

Toebehoren

| | |
|------------|------------------------|
| Toebehoren | Bodemprofiel Deksel |
|------------|------------------------|

Instellingen

| | |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-kleur | 9016 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

Configuratie

| | |
|-------------|-----|
| Overlappend | Nee |
|-------------|-----|

Connectiviteit

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Geschikt voor

| | |
|-----------|--|
| FB 80x130 | |
|-----------|--|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

