



REN612X



Module vidéo 2fils acier inoxydable MODESTA

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

Matière

Finition	Mat
Matière	Métal Acier inoxydable

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	2.40 VA
-------------------------------------	---------

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Dimensions

Dimensions	120 x 120 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	36 mm
Diamètre du dôme de la caméra	33 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

Puissance

Puissance absorbée (veille)	0.24 W
-----------------------------	--------

Fonctions

Fonction	Voir
----------	------

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	2 fils
---	--------

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Equipement

Méthode de construction modulaire	Oui
-----------------------------------	-----

Textes

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis Raccordement pour câble de raccordement module
Éclairage	Éclairage nocturne LED pour caméra