



REN612Y



Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Edelstahl

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	2,40 VA
-------------------------------------	---------

Abmessungen

Abmessungen	120 x 120 mm
Höhe	120 mm
Breite	120 mm
Tiefe	36 mm
Kamerakuppel Durchmesser	33 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

Leistung

Leistungsaufnahme standby	0,24 W
---------------------------	--------

Funktionen

Türkommunikationsart	Video
Funktion	Sehen

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Ausstattung

Modulare Bauweise	Ja
-------------------	----

Texte

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen Anschluss für Modul-Verbindungskabel
Beleuchtung	LED Nachtbeleuchtung für Kamera