



1107180



TVG-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Einbautiefe Gehäuse	55 mm
---------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff Ruftaster	Edelstahl
---------------------	-----------

Abmessungen

Dicke Putzausgleich	12 mm
---------------------	-------

Materialstärke	2 mm
----------------	------

Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	7
------------------	---

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	1+n-Audio 2Draht i2Audio
---	--------------------------------

Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
---------	---

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
-------------	---

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
--------	--

Montageart	Für senkrechte Montage
------------	------------------------

Dichtung	Mit Fugendichtungsband
----------	------------------------