



KJ30CH15

bloc de connexion compteur 63 A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4.73 W
-----------------------------------	--------

Architecture

Type de pôles	4P
---------------	----

Dimensions

Hauteur	42 mm
---------	-------

Largeur	130 mm
---------	--------

Profondeur	32 mm
------------	-------

Raccordement

Section de borne	25 mm ²
------------------	--------------------

Section du conducteur	25 - 25 mm ²
-----------------------	-------------------------

	Non
--	-----

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
------------------------------	-------------

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement borne à vis
----------------------------	--------------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----