



WH26645305C

kallysto.trend UP komplett: StDo 3x Typ 23 parallel mit Steckklemmen/ Schwarz

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 94 mm

Breite 94 mm

Tiefe 43 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 36 mm

Einbautiefe 36 mm

##### Anschluss

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23

Verdrehter Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Kapazität

Anzahl Module 3

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

##### Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

##### Texte

Abdeckung Vollplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

---