



WH26645305C

kallysto.trend ENC compl.: 3x type 23 parallèle avec bornes enfichables/ Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 43 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

Profondeur de montage 36 mm

##### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Capacité

Nombre de modules 3

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

##### Identification

Avec inscription Non

##### Textes

Housse Plaque pleine

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---