



WH36582349A

**robusto Einsatz: Typ 13 mit Steckklemmen mit IP21-Front für Kombination Alumin.**

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

##### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Aluminium   |
| RAL Nummer | 9006        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert    |

##### Abmessungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 86 mm |
| Breite                      | 86 mm |
| Tiefe                       | 45 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 28 mm |
| Einbautiefe                 | 17 mm |

##### Anschluss

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------------------|

##### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

##### Anschlussmöglichkeiten

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

##### Ausstattung

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein                  |
| Mit Klappdeckel                 | Nein                  |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                    |
| Mit Signallampe                 | Nein                  |

##### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

##### Sicherheit

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP       | IP21 |

##### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

##### Texte

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck                  |
| Abdeckung    | Zentralplatte                  |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen  |

**Geeignet für**

robusto Aufputz / robusto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja