



ZAL101P

**Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit Montageplatte, 1005x780x315mm (HxBxT)**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1005 mm |
| Breite                   | 780 mm  |
| Tiefe                    | 315 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 3,5 mm  |

**Sicherheit**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Schließungstyp                 | 3-Punkt Schloss |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10            |

**Ausstattung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Felder                           | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |

**Installation, Montage**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Montage auf                | Eingrabsockel |
| Geeignet für Aussenbereich | Ja            |

**Werkstoff**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Farbe      | Lichtgrau                       |
| RAL Nummer | 7035                            |
| Oberfläche | Unbehandelt                     |
| Werkstoff  | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 5 |
|---------------|---|

**Werkstoff**

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Anzahl Schranktüren          | 1         |
| Anzahl der Schlösser         | 2         |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein      |
| Art der Schranktür           | Einzeltür |

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

