



LFF4009047030

### Ângulo interior variável LF 40090

#### Características técnicas

##### Acessórios

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

##### Modo de configuração

Área de ângulo	83 - 97
----------------	---------

##### Dimensões

Altura	40 mm
Largura	90 mm

##### Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Cinzento pedra
Código RAL	7030

##### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

##### Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

##### Equipamento

Com película protetora	Não
------------------------	-----

##### Adequado para

LF 40x90
----------

##### Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim