



WH36222249C

robusto humide ENC Gr.1 compl.: Interr. à clé carrée S0/2p/0-1-0-1/IP21 Alumin.

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Aluminium
---------	-----------

Code RAL	9006
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
------------	------------

Profondeur de montage	17 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
---------------------	-------------------------------------