



WH36222249Q

**robusto AP Gr.1 kompl.: 4Kant-Schlüsselschalter S0/2p/ 0-1-0-1 / IP21 Aluminium**

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf Aufputz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

##### Abmessungen

Abmessungen 86 x 86 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

##### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Ausschalter Schema 0/2-polig