



WH37150100D

FLF Gr.1 komplett: Einbau-Druckschalter S3 und -Drucktaster 37.5x62.5mm Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Einbaubar Klemmbefestigung
------------	-------------------------------

Abmessungen

Abmessungen	62.70 x 37.50 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	33 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3 / Taster Wechsler

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----