



FG22LD1

Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x400mm, mit Klarsicht

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 1900 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|--|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schließungstyp | Doppelbartverschluß 3 mm Spezial Werkzeug |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |

Ausstattung

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 24 |
|---------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |
| Art der Schranktür | Doppeltür, asymmetrisch |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 1600 A |
|-----------|--------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

