



FG22LD1

### Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x400mm,mit Klarsicht

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1900 mm
Breite	600 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm Spezial Werkzeug
Stoßfestigkeit IK	IK10

##### Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4

##### Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	24
---------------	----

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

