



LNH025M3

**NH-Sicherungseinsatz NH0 25A gG AC500V Kombimelder Lasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik	gG
-----------------------	----

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH0
Sicherungscharakteristik	gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	500 - 500 V
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	500 - 500 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Einsatzbedingungen**

Isoliert	Nein
----------	------

**Elektrische Hauptattribute**

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	120 kA
---	--------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,40 W
---------------------------------------	--------

**Abmessungen**

Höhe	125 mm
Breite	30 mm
Tiefe	61 mm

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja