



LNH025M3

## Mespatroon NH0 25 A 500 V gG combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

#### Zekering

Zekeringsgrootte NH0

Kenmerken zekering gG

#### Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning  $U_e$  500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 25 A

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen  $I_{cn}$  volgens IEC 60898-1 120 kA

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 2,40 W

#### Afmetingen

Hoogte 125 mm

Breedte 30 mm

Diepte 61 mm

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja