



WH37150105D



**FLF Gr.1 komplett: Einbau-Druckschalter S3 und -Drucktaster 37.5x62.5mm Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Schwarz  
RAL Nummer 9005  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Einbaubar  
Klemmbefestigung  
Mit Krallenbefestigung Nein

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 2

**Abmessungen**

Abmessungen 62.70 x 37.50 mm  
Einbautiefe 12 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 33 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20  
Stoßfestigkeit IK IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Texte**

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen  
Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone  
Schaltart/Variante Wechselschalter S3 / Taster Wechsler

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja