



WH25130105C



kallysto.line ENC complet: Poussoir avec bornes enfichables/ Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Finition fond profilé (installation) Mat

Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 43 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne enfichable

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Plaques centrales La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir

Inscription Sans inscription

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Joint d'étanchéité Sans joint d'étanchéité

Textes

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui