



WH25130107C



kallysto.line ENC complet: Poussoir avec bornes enfichables/ Beige

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Beige

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 43 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Sans inscription

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui