



HZT661

Sammel-Schienenadapter 3polig +N für selektiven Leitungsschutzschalter

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	108 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

Architektur

Polanzahl	4
Polart	3P+N

Elektrischer Strom

Nennstrom	100 A
-----------	-------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V
---	-------------

Einsatzbedingungen

Luftfeuchtigkeitsschutz	90%/20°C - 50%/40°C
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja