



HZT661

**Sammel-Schienenadapter 3polig +N für selektiven Leitungsschutzschalter**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Breite	108 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

**Architektur**

Polanzahl	4
Polarität	3P+N

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	100 A
-----------	-------

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
-------------------------------	-------------

**Einsatzbedingungen**

Luftfeuchtigkeitsschutz	90%/20°C - 50%/40°C
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja