



LFR2003509016A

Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 20x35mm verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	18 mm
Breite	33 mm
Länge	20000 mm
Lichter innerer Querschnitt	700 - 700 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	3
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiss

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklemmer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

