



LFR2003509016A

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	18 mm
Šířka	33 mm
Délka	20000 mm
Vnitřní průřez vodiče	700 - 700 mm <sup>2</sup>

##### Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	3
---	---

##### Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	9016
Barva	Dopravní bílá

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40

##### Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

##### Konektivita

Spojení kanálu	Bez spojky
----------------	------------

##### Vybavení

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1 - 1
Počet připojitelných přepážek	0
Včetně kabelové příchytky	Ne
S ochrannou fólií	Ne

##### Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

#### Ilustrace a výkresy

