



WH25130100C



kallysto line UP komplett: Druck-Impulstaster mit Steckklemmen/ Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Taststrom | 10 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Architektur

| | |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
|-----------------------|-------|

| | |
|-----------|---|
| Polanzahl | 1 |
|-----------|---|

Werkstoff

| | |
|-------|------------|
| Farbe | Ultraweiss |
|-------|------------|

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

| | |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Duroplast |
|-----------|-----------|

| | |
|------------|-------------|
| Oberfläche | Unbehandelt |
|------------|-------------|

| | |
|-------------|------|
| Transparent | Nein |
|-------------|------|

Abmessungen

| | |
|------|-------|
| Höhe | 92 mm |
|------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Breite | 92 mm |
|--------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Tiefe | 43 mm |
|-------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 12 mm |
|-------------|-------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31 mm |
|-----------------------------|-------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

| | |
|-------------------|--------------|
| Ausführung Taster | Einzeltaster |
|-------------------|--------------|

| | |
|----------------------|------|
| Mit Rückmeldekontakt | Nein |
|----------------------|------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|-----------------------|--------------|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect |
|-----------------------|--------------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
|--------------------|------|

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Texte

| | |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Beleuchtung | Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone |
|-------------|-------------------------------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Schaltart/Variante | Taster Wechsler |
|--------------------|-----------------|

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
|--------------|-------------------------------|

Geeignet für

| | |
|--------------------|--|
| kallysto Unterputz | |
|--------------------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|