



FG33WE

Anreihstandverteiler IP41 850x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	2200 mm
Breite	850 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----