



926202505



**Cargador USB A+C, 230V/3.0A, integro, blanco polar**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	40 mm
Profundidad del montaje	40,11 mm

**Equipo**

Número de salidas	2
-------------------	---

**Accesorios**

Con fusibles modulares	No
Tiene espacio de etiquetado	No

**Materiales**

Colour	Antracita
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico

**Potencia**

Consumo de potencia en espera	0,15 W
-------------------------------	--------

**Tensión**

Tensión de entrada	230 - 230 V
Tensión de salida	5 - 5 V

**Corriente eléctrica**

Corriente de salida	3000 mA
---------------------	---------

**Texto**

Jacks de conexión	Con toma USB tipo A + tipo C
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Protección	Sin protección adicional de contactos

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí