



926202505



Integro Gniazdo USB ładowania podwójne A+C, 230V, 3.0 A; antracyt mat

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	55,50 mm
Szerokość	55,50 mm
Głębokość	40 mm
Zakres głębokości wbudowania	40,11 mm

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

Materiały

Kolor	Antracyt
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,15 W
--------------------------------------	--------

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V
Napięcie wyjściowe	5 - 5 V

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy	3000 mA
----------------	---------

Dodatkowe informacje

Złącza	Z gniazdem USB typu A + typ C
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak