



926202505

USB-A+C oplaadcontactdoos 3 A/230 V, Integro, antraciet, mat

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm
Diepte	40 mm
Inbouwdiepte	40,11 mm

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Met miniaturzekering	Nee

Materiaal

Kleur	Antraciet
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof

Vermogen

Energieverbruik standby	0,15 W
-------------------------	--------

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	3000 mA
----------------	---------

Teksten

Aansluitstekers	Met USB-lader type A+ type C
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja