



BR6510017035

Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm Oberteil 80mm in lichtgrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	100 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	5750 - 5750 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	10
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	24

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP40

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Ja

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

