



HZT611

### Шинний адаптер S для селективного автоматичного вимикача 1P L1

#### Технічні характеристики

##### Розміри

Ширина	27 mm
Ширина/товщина шини	5 - 10 mm
Дистанційні шини	40 mm

##### Архітектура

Кількість полюсів	1
Тип полюса	1P

##### Електричний струм

Номінальний струм	100 A
-------------------	-------

##### Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

##### Умови використання

Захист від вологості повітря	90%/20°C - 50%/40°C
Робоча температура	-25 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 80 °C

##### Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так